

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

Stock #59-136 

3-4 JOURS



1



€907,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€907,00

Qté 5+

€802,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

BBAR (750-1100nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

Broadband

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture d'Entrée (mm):</b><br>8                                                                                                           |
| <b>Ouverture de Sortie (mm):</b><br>33                                                                                                         |
| <b>Puissance d'Expansion:</b><br>10X                                                                                                           |
| <b>Gamme de Focalisation:</b><br>1.5m - ∞                                                                                                      |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Longueur (mm):</b><br>98.00                                                                                                                 |
| <b>Filetage:</b><br>Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)<br>Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)                                                  |
| <b>Type:</b><br>Beam Expander                                                                                                                  |
| <b>Poids (g):</b><br>149                                                                                                                       |
| <b>Diamètre du Logement (mm):</b><br>46                                                                                                        |
| <b>Front d'Onde Transmis, P-V:</b><br>λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam                                                              |
| <b>Réfectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):</b><br>Absolute <0.5                                                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 780 - 950nm<br>R <sub>avg</sub> <1.0% @ 750 - 1100nm                           |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>750 - 1100                                                                                            |
| <b>Style:</b><br>Fixed Magnification                                                                                                           |
| <b>Ajustement de la divergence:</b><br>Non-Rotating Optics                                                                                     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |