

TECHSPEC® 1,0X, Objectif Télécentrique SilverTL™



1.0X Magnification



Stock **#58-430** ☐ En Stock

-

1

+

€1.125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
114.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.4mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
8.8mm

Filetage Filtre:

M37 x 0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 40.00
Poids (g): 193
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 4.8mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.082
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (5)
Remarque: SilverTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.045
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.060
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 1X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 83.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±0.5 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 8.8 x 6.6
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner