

Laser d'Alignement à État DPSS, 473 nm, 10 mW



DPSS Pointing Lasers

Stock #19-469 3-4 JOURS

- 1 + **€1.260,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€1.260,00

Qté 10+

€1.134,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
23 to 27

Tension d'Utilisation (V):
3

Puissance de Sortie (mW):
10

Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 473.00 ±1
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±1
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-475 Europe: #19-475 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #19-475
Fréquence de Modulation (kHz): Not Modulated
Remarque: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Diamètre du Faisceau (mm): 1.5 Typical
Divergence de Faisceau (mrad): <1.5 Typical
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Blue
Longueur (mm): 100.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme