

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#37-414** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€205,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€205,00
Qté 6+
€164,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

7.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.67
Distance Focale Arrière BFL (mm): 3.35
Substrat: 
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 9.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.25
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.50 ±0.10
f/#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 390 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 133.33

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme