

Assemblée de Refocalisation de Fibre Optique UV/VIS, Ouverture de 22,2 mm, 51 mm FL



Fiber Refocusing Assembly

Stock **#17-574** 3-4 JOURS



1



€615,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€615,00

Qté 11+

€544,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
28.58

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Type:
Refocusing Assembly

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 1250
Taille d'Ouverture: 22.2
Distance Focale FL (mm): 51.00
Matériau du Logement: Anodized Aluminum
Longueur (mm): 25.40
Remarque: Compatible with #17-567 & #17-569 Fiber Collimators
Température d'Utilisation (°C): -40 to 100

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

