

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #67-418 3-4 JOURS

-

1

+

 €110,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€110,00

Qté 6+

€88,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
15.00

Tolérance Distance Focale (%):
±2

Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.21
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.00
Épaisseur Centrale A (mm): 8.00
Épaisseur Centrale B (mm): 1.00
Rayon R₁ (mm): 11.33
Rayon R₂ (mm): 6.17
Rayon R₃ (mm): -6.17
Rayon R₄ (mm): -11.33
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.67
Substrat: ☐ N-F2 / N-BK7 / N-F2
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Triplet Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner