

Galvanomètre/Scanner Optique Double-Axe Saturn 9B, ouverture de 10 mm, argent protégé

See More by [ScannerMAX](#)



10mm Aperture, Satum 9B Dual Axis Galvanometer Scanner



+1

Stock #16-041 3-4 JOURS

- 1 +

€4.300,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.300,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Mirror Aperture (mm):
10

Planéité de Surface (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Type: Dual Axis
Traitement: Protected Silver
Angle Balayé (°): 40 (Optical)
Substrat: ☐ Silicon (Si)
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Dimensions (mm): 70.1 x 55.7 x 54.5 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Alimentation: ±24 VDC
Signal de Position (V): ±10
Courant - Crête (A): Maximum: 25
Courant - RMS (A): 5.7 (Case @ 50°C)
Résistance de la Bobine (Ω): 1.65
Inertie du Rotor (gm-cm²): 0.032
Constante de Torque (dyne-cm/A): 41,000
Inductance de Bobine (µhenries): 130
Tension EMF (µV/°/s): 71.6
Temps de Réponse 0,1° (µs): 300
Numéro de Modèle: ScannerMAX Saturn 9B
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #16-045 Europe: 2 x #14-571 Japan: #16-045 Korea: N/A* China: #16-045 *See copy for power supply requirements

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner