

10 mm Diamètre, Sablage 600, Diffuseur Dépoli en Verre



Stock #38-782 3-4 JOURS

- 1 + **€17,75**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€17,75

Qté 11+
€15,25

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
10.00 ±0.25

Traitement:
Uncoated

Bords:
Ground Edges

Sablage: ☐

600

Substrat: ☐
Float Glass

Épaisseur (mm):
1.60

Type:
Ground Glass Diffuser

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2000

Remarque:
Sandblasted on first surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 233:
[Conforme](#)

