

TECHSPEC® Objectif M12 Robuste Blue Series, 10 mm FL, f/5,6



10mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-370** 3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
17.00

Diamètre Max. (mm):
14

Diamètre Externe (mm):
14

Poids (g):

5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 71.8mm - 27.1°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0056
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 71.8mm - 27.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 5(4)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 10.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.067X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/5.6
Distorsion (%): -0.25 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.6 - 6.3
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 8.45
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 53.8mm - 20.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 8.24
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -3.29
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 71.8mm - 27.1° Vertical: 53.8mm - 20.5° Diagonal: 89.9mm - 33.6°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -3.08
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner