

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #13-417 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ €227,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€227,00

Qté 6+

€177,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviatiion de Faisceau (arcmin):
≤2

Biseau:
Protective bevel as needed

Ouverture Utile (%):
>90

Traitement: VS
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 430 - 670nm
Construction: Cube
Dimensions (mm): 10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 30/70
Substrat:  N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Type: Non-Polarizing Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 430 - 670
[Ts-Tp]: <6%
Transmission absolue (%): 65 ±10
Average Transmission (%): 65 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner