

**TECHSPEC® 12,7 mm Dia. 515 nm 45°, Miroir Raie Laser Yb:YAG**



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#38-872** 3-4 JOURS



1



**€132,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€132,00

Qté 6+

€119,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:  
10-5

Type:  
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin):  
<3

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                               |
| <b>Surface Arrière:</b><br>Commercial Polish                                                                    |
| <b>Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):</b><br>99.8                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> >99.8% @ 515nm<br>R <sub>avg</sub> >99.5% @ 509 - 520nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>509 - 520                                                              |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                       |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Dielectric                                                                        |
| <b>Traitement:</b><br>Laser Mirror (509-520nm)                                                                  |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>515                                                           |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>12.70 +0.00/-0.10                                                                      |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>6.35 ±0.2                                                                             |
| <b>Angle d'Incidence (°):</b><br>45                                                                             |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                        |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>15 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz                    |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |