

Réseau de Diffraction Réfléchissant Plan Gravé Richardson Gratings™, 1200 rainures, 25 x 25 mm, 750 nm

See More by [Richardson Gratings™](#)



Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings



Stock **#37-137** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€168,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€168,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1200

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

450 - 1500
Longueur d'Onde Blasée (nm): 750 ±25
Angle Blasé (°): 26.7
Efficacité Max. Typique (%): 91
Dimensions (mm): 25.0 x25.0 ±0.1
Ouverture Utile (%): >90
Traitement: Aluminium
Construction: Ruled Grating
Longueur (mm): 25.00
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.5
Type: Reflective Diffraction Grating
Largeur (mm): 25.00
Front d'Onde Réflechi, RMS: λ/4
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm): ±1
Alignement des traits par rapport aux bords (°): ±0.15
Tolérance d'Espacement entre les Rainures (%): <0.05
Polarisation: S and P
Master Reference: 2917
Spectral Order (m): 1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner