

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #85-884 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

⊖ 1 ⊕

 €214,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€214,00

Qté 6+

€191,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0

Largeur de Bande (nm):

45
Densité Optique OD: ≥4.0
Ouverture Utile CA (mm): 8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,200.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 50.00
Substrat:  Optical Glass
Transmission Min. (%): ≥90
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Transmission (%): ≥90
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1500
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Épaisseur de Monture (mm): 5.0 ±0.1
Épaisseur du Substrat (mm): 3.5 ±0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme