


TECHSPEC® Fenêtre en Fluorure de Calcium Traitée NIR II, 10 mm de dia.



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Windows

Stock **#14-825** 3-4 JOURS



1



€152,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€152,50

Qté 11+

€137,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
94.99

Orientation Axiale:
Random

Biseau:

Protective as needed
Ouverture Utile (%) : 90
Ouverture Utile CA (mm) : 9.00
Diamètre (mm) : 10.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm) : 1.50 ±0.1
Traitement : NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Densité (g/cm³) : 3.18
Bords : Fine Ground
Indice de Réfraction n_d : 1.434
Dureté de Knoop (kg/mm²) : 158.3
Parallélisme (arcmin) : <1
Rapport de Poisson : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V) : λ/2
Qualité de Surface : 40-20
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 750 - 1550
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 75.8
Damage Threshold, By Design : ☐ 8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 235 : Conforme