

TECHSPEC® 12,5/12,7 mm Dia. Monture Cinématique Rotative avec 3 Réglage



12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638

Stock **#36-638** 3-4 JOURS



1



€172,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€172,00

Qté 5+

€154,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt

Type d'Optique:
Circular

Taille des optiques compatibles (mm):
12.5 - 12.7

Nombre d'Écrous d'Ajustement: 3
Ouverture Utile CA (mm): 10.0
Course (mm): 9.0
Rotation Grossière (°): 360
Construction: Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
Tolérance Angulaire (°): 0.4 per 0.25mm turn
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec): 4
Stabilité thermique (μrad) : <5
Pas de la vis d'ajustement : 0.25
Compatible Post: M4 x0.7, 8-32
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.8
Stabilité de Pointage (μrad): 1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme