

TECHSPEC® 12,5/12,7 mm Dia. Monture Cinématique Rotative avec 3 Réglage

12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638

Stock #36-638 3-4 JOURS- 1 + **€172,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-4

€172,00

Qté 5+

€154,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Type:**
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt**Type d'Optique:**
Circular**Taille des optiques compatibles (mm):**

12.5 - 12.7

Nombre d'Écrous d'Ajustement:

3

Ouverture Utile CA (mm):

10.0

Course (mm):

9.0

Rotation Grossière (°):

360

Construction:

Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings

Tolérance Angulaire (°):

0.4 per 0.25mm turn

Angle d'Inclinaison (°):

±5

Angle d'Inclinaison (°):

±5

Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec):

4

Stabilité thermique (µrad) :

<5

Pas de la vis d'ajustement :

0.25

Type de Filetage:

0.535 x40 TPI (SMD5)

Compatible Post:

M4 x0.7, 8-32

Épaisseur min. des optiques compatibles:

1.8

Stabilité de Pointage (µrad):

1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 233:

[Conforme](#)