

TECHSPEC® Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 125 x 125 mm,



Stock **#18-930** ☐ En Stock

-

1

+

€69,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€69,50

Qté 6+
€55,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Dimensions (mm):

125.00 x 125.00 +0.00/-0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 112.50 x 112.50
Bords: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 (nominal)
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Longueur (mm): 125.00
Largeur (mm): 125.00
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme