

TECHSPEC® Prisme à Angle Droit Nd:YAG $\lambda/20$, Traitement en V 1064 nm, 10 mm



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line $\lambda/20$ UV Fused Silica Right Angle Prisms

Stock **#37-635** 3-4 JOURS



1



€312,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€312,00

Qté 6+

€249,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):

±15

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 14.10
Longueur des Côtés (mm): 10.00
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V): λ/20
Damage Threshold, By Design: ☐ 15 J/cm², 20ns, 20 Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner