

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

## Miroir de Première Surface Traitée au Rhodium, 12,5 x 12,5 mm dia.



Rhodium Coated First Surface Mirrors

Stock **#15-488** ☐ En Stock

-

1

+

**€30,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€30,00

Qté 6+

€24,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):  
4 - 6λ

Substrat: ☐  
Float Glass

Qualité de Surface:  
80-50

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions (mm):</b><br>12.5 x 12.5                                                                                |
| <b>Tolérance Dimensionelle (mm):</b><br>±0.25                                                                         |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >70% @ 400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Traitement:</b><br>Rhodium (400-10000nm)                                                                           |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                                   |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                          |
| <b>Bords:</b><br>Seamed                                                                                               |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.20                                                                                  |
| <b>Type:</b><br>Flat Mirror                                                                                           |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 10000                                                                  |
| <b>Longueur (mm):</b><br>12.50                                                                                        |
| <b>Largeur (mm):</b><br>12.50                                                                                         |
| <b>Coating Abrasion:</b><br>Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1                                                  |
| <b>Coating Adhesion:</b><br>MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6                                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |