

10 mW, 405 nm, Diode Laser d'Alignement Violette



Violet Alignment Laser Diode

Stock #37-025 3-4 JOURS



1



€385,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€385,00

Qté 10+

€347,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
15 to 30

Tension d'Utilisation (V):
5

Puissance de Sortie (mW): 10
Longueur d'Onde (nm): 405.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±5
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Fréquence de Modulation (kHz): 0 - 10
Diamètre du Faisceau (mm): 3.5 Typical
Divergence de Faisceau (mrad): <0.5
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Violet
Longueur (mm): 36.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme