

Objectif à distance focale de 25 mm, capteur de 1,1"



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Stock **#14-113** 3-4 JOURS

[Produits similaires](#)



1



€1.040,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.040,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
34.00

Filetage Filtre:
M34 x0.50

Diamètre Max. (mm):
39.5

Poids (g): 78.6
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 31.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 31.7°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 25.00
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 300 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/16
Distorsion (%): 0.3
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner