

Barrière de Sécurité Laser 12" x 12"



Laser Safety Barriers

Stock **#14-732** 3-4 JOURS



1



€76,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-3

€76,50

Qté 4+

€67,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Construction:
Bead-Blasted Anodized Aluminum

Dimensions (pouces):
12 x 12

Dimensions (mm):
304.8 x 304.8

Épaisseur (mm): 2.00
Longueur Trou de Passage (mm): 50.80
Logiciel Inclus: · (2) ¼-20, 1/2" Long SHCS · (2) M6 x 1.0, 10mm Long SHCS · (1) English Allen Wrench (#55-192) · (1) Metric Allen Wrench (#55-200)
Style: Straight Wall
Orientation Trou de Passage: 3 x Holes Centered on Mounting Lip
Diamètre Trou de Passage (mm): 7
Largeur Base (mm): 20

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner