

TECHSPEC® 12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage



12.5/12.7mm Diameter Kinematic Mount, 2-Screws, #58-850

Stock #58-850 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€86,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€86,00

Qté 5+
€77,40

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Adjustable - Tip-Tilt

Type d'Optique:
Circular

Taille des optiques compatibles (mm):
12.5 - 12.7

Nombre d'Écrous d'Ajustement: 2
Ouverture Utile CA (mm): 10.9
Course (mm): No Z-Axis Translation
Construction: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Tolérance Angulaire (°): 0.4 per 0.25mm turn
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Angle d'Inclinaison (°): ±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec): 4
Stabilité thermique (µrad) : <5
Pas de la vis d'ajustement : 0.25
Compatible Post: M4 x0.7, 8-32
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.8
Stabilité de Pointage (µrad): 1.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner