

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #39-842 3-4 JOURS



1



€296,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€296,00

Qté 6+

€266,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
UV-VIS & Aluminized

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 17.70
Longueur des Côtés (mm): 12.50
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: Legs: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm, R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm, R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm w/Black Overpaint
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Planéité de Surface (P-V): λ/20
Damage Threshold, By Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532 & 1064nm, 10ns Legs: 3 J/cm ² @ 355nm, 10ns; 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme