

**TECHSPEC® 12,0 mm Dia, x 25 mm FL, Lentille PCX, VIS-EXT Traitée**Stock #38-445 3-4 JOURS[D'autres traitements](#)- 1 + **€44,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-9

€44,00

Qté 10+

€39,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.00 +0.0/-0.025

**Distance Focale EFL (mm):**  
25.00 @ 587.6nm

**Distance Focale Arrière BFL (mm):**  
23.22

**Traitement:**  
MS-EXT (350-700nm)

**Spécification du Traitement:**  
 $R_{avg} < 0.5\%$  @ 350 - 700nm

**Substrat:**   
[N-BK7](#)

**Qualité de Surface:**  
40-20

**Power (P-V) @ 632.8nm:**  
1.5λ

**Irregularity (P-V) @ 632.8nm:**  
λ/4

**Tolérance Distance Focale (%):**  
±1

**Centrage (arcmin):**  
<1

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
2.70 ±0.05

**Épaisseur au Bord ET (mm):**  
1.22

**Rayon R<sub>1</sub> (mm):**  
12.92

**Ouverture Utile CA (mm):**  
11

**f#:**  
28

**Ouverture Numérique NA:**  
0.24

**Type:**  
Plano-Convex Lens

**Biseau:**  
Protective bevel as needed

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
350 - 700

**Damage Threshold, By Design:**   
5 J/cm<sup>2</sup> @ 532nm, 10ns

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)

---