

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #17-253 3-4 JOURS

-

1

+

€816,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-9                          |
| €816,00                          |
| Qté 10+                          |
| €775,20                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
25.00 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):  
0

Densité Optique OD:  
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 20.0                                                        |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>12,400.00 ±124 |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>500.00 ±50        |
| <b>Substrat:</b> <span>□</span><br>Germanium (Ge)           |
| <b>Traitement:</b><br>Traditional Coated                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                         |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.00 ±0.2                         |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥65 (at peak)                   |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                             |
| <b>Applications Typiques:</b><br>Atmospheric/Solar Imaging  |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>200 - 16000                |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):</b><br>12.40 ±0.124   |
| <b>Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (μm):</b><br>0.25 ±0.05    |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |