

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock #16-291 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€210,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€210,00

Qté 6+

€168,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
10.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:

0.63
Distance Focale Arrière BFL (mm): 7.61
Substrat: S-LAH64
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: SWIR+ (900-1700nm)
Spécification du Traitement: Ravg < 0.5% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI Rabs < 1% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 11.25
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.60
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.25 ±0.10
f/#: 0.80
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 900 - 1700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 100.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner