




Lentille Asphérique Carrée de Précision, non Traitée, 12,5 x 12,5 mm, Ouverture Numérique de 0,17



Stock #17-314 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€325,00

Qté 6+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.50 x 12.50

Distance Focale EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA: 0.17
Distance Focale Arrière BFL (mm): 31.09
Substrat:  N-BK7
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 11.50 x11.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.70
Épaisseur Centrale CT (mm): 9.72 ±0.10
f/#: 3.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 26.67

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner