

12.5 x 12.5 mm Sablage 600, Diffuseur Dépoli en Verre



Stock #38-785 3-4 JOURS

-

1

+

€17,75

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€17,75

Qté 11+
€15,25

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Uncoated

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.76

Dimensions (mm):
12.50 x 12.50

Bords:

Cut Edges
Sablage: ☐ 600
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 1.60
Type: Ground Glass Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Largeur (mm): 12.50
Remarque: Sandblasted on first surface
Longueur (mm): 12.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme