


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #18-292 3-4 JOURS



1



€22,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€22,00

Qté 6+

€17,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm):
11.25

Diamètre (mm): 12.50 ±0.25
Épaisseur (mm): 0.70 ±0.07
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 3.17 (0 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.38
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Rapport de Poisson: 0.23
Substrat: EAGLE XG®
Qualité de Surface: 80-50
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73.6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme