

Polariseur à Grille Métallique avec Couche Protectrice, 12,5 x 12,5 mm



Stock #12-645 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€210,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€210,00

Qté 11+

€179,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±20

Ouverture Utile CA (mm):
10.5 x 10.5

Traitement:
BBAR (400-700nm)

Rapport d'Extinction:

348:1 @450nm
885:1 @550nm
1229:1 @650nm

Substrat: [Corning Eagle XG](#)

Longueur (mm):
12.50

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +200

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5

Qualité de Surface:
80-50

Épaisseur (mm):
0.70

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.07

Transmission (%):
87

Tolérance de Transmission (%):
±2.5 @ 420 - 700nm

Type:
Linear Polarizer

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.2

Construction:
Wre Grid

Dilatation Thermique:
31.7 x 10-7/°C

Tolérance Alignement (°):
±1.0

Remarque:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Spécification du Traitement:
R_{avg} <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
420 - 700

Largeur (mm):
12.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)