

TECHSPEC® 12,5 x 17,5 mm 70R/30T, Lame Séparatrice Visible



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Stock #35-950 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€129,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€129,00

Qté 6+
€103,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):
>85

Spécification du Traitement:
Surface 1: 70/30 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

700nm, Surface 2: AR $R_{avg} \leq 1\%$, $R_{abs} \leq 2\%$ @ 400 - 700nm
Construction: Plate
Dimensions (mm): 12.5 x 17.5 +0.0/-0.25
Bords: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Remarque: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallélisme (arcmin): ≤ 3
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 70/30
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): 2λ per inch
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme