

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

Numérique de 0,25



Stock #17-311 3-4 JOURS



1



€325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€325,00

Qté 6+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.50 x 25.00

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA: 0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm): 45.23
Substrat:  N-BK7
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 10.50 x23.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.14
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.24 ±0.10
f/#: 2.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 20.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner