

TECHSPEC® 12,5 mm Diamètre 2° Déviation Nominale Prisme Cale en Silice Fondue non traité



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock **#35-845** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€73,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€73,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Tolérance Angulaire (arcsec):
30

Biseau:
Protective bevel as needed

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):
0.52

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 3.49
Ray Deviation @ 355nm (°): 2.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Angle de Bord: 4° 11'14"
Remarque: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner