

Objectifs de Balayage F-Theta JENar™ 125 mm, 1030-1080 nm + VIS

See More by [Jenoptik](#)



Stock #17-024 3-4 JOURS

-

1

+

€1.140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.140,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
125.00

Numéro de Modèle:
601926

Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2

Angle Balayé (°):
37.2

Champ Balayé (mm):

57 x 57
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 4.9 With Scanner: 5.1
Type: JENar F-Theta
Poids (g): 860
Distance de Travail (mm): 154.6
Remarque: + VS options provide >85% Transmission from 500-680nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 680, 1030 - 1080
Protective Window: #17-697 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Diamètre du champ de balayage (mm): 80
Distance de Flange (mm): 196.9
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 16
Spécification GDD (fs²): 3670
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 15
Longueur Maximum (mm): 58.3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner