

TECHSPEC® 12,5mm 400-750nm Traité, Miroir à Angle Droit N-BK7



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Stock **#87-388** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€130,00

Qté 6+

€104,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Dielectric Mirror (400-750nm)

Spécification du Traitement:
Hypotenuse: R_{avg} >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
R_{avg} >99% @400 - 750nm (0°)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

400 - 750
Longueur des Côtés (mm): 12.50
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 17.70
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Type de Traitement: Dielectric
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Ouverture Utile (%): 90
Type: Right Angle Mirror
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner