

TECHSPEC®

Lentille Asphérique de Précision, Traitée 900-1700 nm, 12,5 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,50



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#16-992** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€265,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€265,00

Qté 6+

€212,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

12.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.34
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: SWR+ (900-1700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <1
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 11.25
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.50
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.50 ±0.10
f#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 900 - 1700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 80.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme