

TECHSPEC® 12,5 mm Diamètre 0,5° Déviation Nominale Prisme Cales en Silice Fondue UV-VI



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock **#35-849** 3-4 JOURS



1



€135,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€135,00

Qté 6+

€108,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
UV-VIS (250-700nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):
30

Biseau:
Protective bevel as needed

Spécification du Traitement: R_{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R_{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 0.87
Ray Deviation @ 355nm (°): 0.50
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Angle de Bord: 1° 3'0"

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme