


12,5 mm Dia., Polariseur VIS-NIR à Contraste Élevé



Stock #36-652 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€418,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€418,00
Qté 10+
€367,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
±20

Ouverture Utile CA (mm):
11.25

Diamètre (mm):
12.50

Rapport d'Extinction:

100,000:1
Substrat: Soda Lime Float Glass
Température d'Utilisation (°C): -20 to +120
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Transmission (%): >84
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Construction: Nanoparticle
Ouverture Utile (%): 90
Front d'Onde Transmis, P-V: < λ/4
Déviatiion de Faisceau (arcmin): <1
Marque de l'Axe de Polarisation (%): ±2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 197: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner