

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #12-648 3-4 JOURS

-

1

+

 €330,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€330,00

Qté 11+

€281,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±20

Ouverture Utile CA (mm):
10.5

Traitement:
BBAR (400-700nm)

Diamètre (mm):

12.50
Rapport d'Extinction: 348:1 @ 450nm 885:1 @ 550nm 1229:1 @ 650nm
Substrat:  Corning Eagle XG
Température d'Utilisation (°C): -40 to +200
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 0.70
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.07
Transmission (%): 87
Tolérance de Transmission (%): ±2.5 @ 420 - 700nm
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Dilatation Thermique: 31.7 x 10-7/°C
Tolérance Alignement (°): ±1.0
Remarque: When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Spécification du Traitement: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 420 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner