



# Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée MgF<sub>2</sub>, 12,5 mm de dia. x 10 mm FL



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#15-191** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€41,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€41,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):  
10.00 @ 587.6nm

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.625                                                                                         |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>4.93                                                                                |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Liba2000+</a> |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±5                                                                                     |
| <b>Traitement:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                                                                              |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm                                                     |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br>≤25                                                                                                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>Molded Side: 5/3 x0.4; E 0.2<br>Polished Side: 5/3 x0.25; E 0.2                                   |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.28                                                                                        |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>3.22                                                                                       |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>7.71 ±0.30                                                                                |
| <b>f#:</b><br>0.8                                                                                                               |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                    |
| <b>Diamètre Asphère (mm):</b><br>12.5                                                                                           |
| <b>Rayon R<sub>2</sub> (mm):</b><br>∞                                                                                           |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                                                                                          |
| <b>Type:</b><br>Condenser Lens                                                                                                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                                                                              |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                                                          |
| <b>Remarque:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification.             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |