


[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

Polariseurs en Verre Corning Polarcor™, 12,5 mm de dia, 633 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Stock #13-610 3-4 JOURS

-

1

+

€780,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€780,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Traitement:
BBAR (630-700nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633

Diamètre (mm):
12.50

Rapport d'Extinction: >10,000:1
Substrat: ☐ Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Transmission Min. (%): >83.9
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 0.50 ±0.05
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.4% @ 630 - 700nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 630 - 700
Insertion Loss (dB): <0.76
Indice de Réfraction n_d: 1.521
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Dureté de Knoop (kg/mm²): 480
Module d'Élasticité de Young (GPa): 58.605
Rapport de Poisson: 0.21
Nombre d'Abbe (v_d): 57.6
Densité (g/cm³): 2.412

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner