

TECHSPEC® Fenêtre $\lambda/10$ en Silice Fondue non Traitée, 125 mm de dia., 6 mm d'épaisseur



Stock #17-562 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€610,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€610,00

Qté 6+
€488,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
67.8

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 112.50
Diamètre (mm): 125.00 +0.00/-0.20
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.10
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Dureté de Knoop (kg/mm²): 522
Parallélisme (arcsec): <10
Rapport de Poisson: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 (per inch within clear aperture)
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner