

TECHSPEC® Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 125 mm de dia.



Stock **#18-928** 3-4 JOURS

- 1 + **€69,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€69,50
Qté 6+
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
125.00 +0.00/-0.25

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:

60-40
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 112.50
Bords: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 (nominal)
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme