

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Lentille Plan-Convexe Traitée VIS-NIR, 12,5 mm de dia. x 20 mm FL



Stock **#38-503** 3-4 JOURS  
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€44,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-9                          |
| €44,00                           |
| Qté 10+                          |
| €39,50                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.00 @ 587.6nm                                                                                                                                           |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>17.69                                                                                                         |
| <b>Traitement:</b><br>VIS-NIR (400-1000nm)                                                                                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                                                       |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                                                                                                     |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                                                                                               |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                                                               |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                                                                                                                           |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>3.50 ±0.05                                                                                                          |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.40                                                                                                                 |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>10.34                                                                                                                 |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.5                                                                                                                   |
| <b>f/#:</b><br>1.6                                                                                                                                        |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.31                                                                                                                    |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                                         |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                              |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 1000                                                                                                       |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns                                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |