

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Lentille Plan-Convexe Traitée VIS-NIR, 12,5 mm de dia. x 30,0 mm FL



Stock **#38-505** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€43,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€43,00
Qté 10+
€38,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 28.22
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.70 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.39
Rayon R₁ (mm): 15.51
Ouverture Utile CA (mm): 11.5
f/#: 2.4
Ouverture Numérique NA: 0.21
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme