


TECHSPEC® Fenêtre en Fluorure de Calcium, Non Traitée, 125 mm de dia.



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Windows

Stock **#17-606** 3-4 JOURS

- 1 + **€3.150,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€3.150,00

Qté 11+

€2.835,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
94.99

Orientation Axiale:
Random

Biseau:

Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Ouverture Utile CA (mm): 112.50
Diamètre (mm): 125.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.10
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 18.85
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.434
Dureté de Knoop (kg/mm²): 158.3
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.26
Substrat: Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V): 1λ
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 75.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner