

Filtre Dichroïque Bleu, 12,5 x 12,5 mm



Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Stock #11-482 3-4 JOURS



1



€22,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€22,00

Qté 25+

€19,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.5 x 12.5

Angle d'Incidence (°):
0

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
505.00

Substrat:  BOROFLOAT®
Longueur (mm): 12.50
Température d'Utilisation (°C): <100
Traitement: Additive Color
Couleur: Blue
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.00 Nominal
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 12.50
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Ouverture Utile (%): ≥85
Spécification du Traitement: T _{avg} >85% @ 390 - 485nm, T _{avg} <1.0% @ 525 - 750nm T _{abs} >80% @ 400 - 485nm, T _{abs} <1.0% @ 620 - 690nm
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (µm): 0.012

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme