

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Dichroïque vert, 25 x 12,5 mm



Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Stock #11-483 3-4 JOURS

1 €22,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€22,00

Qté 25+

€19,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
12.5 x 12.5

Angle d'Incidence (°):
0

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
575.00

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 505.00
Substrat: 
Longueur (mm): 12.50
Température d'Utilisation (°C): <100
Traitement: Additive Color
Couleur: Green
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.00 Nominal
Type: Dichroic Filter
Largeur (mm): 12.50
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.25
Ouverture Utile (%): ≥85
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (µm): 0.012
Spécification du Traitement: T _{avg} <1.0% @ 400 - 480nm, T _{avg} >80% @ 525 - 555nm, T _{avg} <1.0% @ 590 - 720nm T _{abs} <1.0% @ 425 - 455nm, T _{abs} >70% @ 530 - 550nm, T _{abs} <1.0% @ 620 - 690nm
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (µm): 0.012

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme