

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #35-903 3-4 JOURS



1



€278,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€278,00
Qté 6+
€250,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
Uncoated

Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 17.70
Longueur des Côtés (mm): 12.50
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner